FICHE TECHNIQUE



| Désignation | HZ390S |
|---|--|
| Référence | 909518 |
| Code EAN | NC |
| Utilisation | Poussières dangereuses |
| Moteur | Turbine à 2 étages |
| Puissance | 1000W IEC / 1200W max. |
| Tension d'alimentation | 230V AC 50/60Hz |
| Classe de protection | I |
| Débit d'air | 33L/sec |
| Dépression | 2500mm/CE |
| Capacité cuve | 13L |
| Capacité utile | 9,3L |
| Filtre primaire de série | TRITEX |
| Filtre sac HEPAFLO | 604016 |
| Cartouche filtrante avant moteur | HEPA H13 (selon EN1822) |
| Classe poussières (selon EN60335-2-69) | H - risque élevé |
| Valeur Limite d'Exposition (VLE) | < 0.1mg/m³ |
| Test individuel d'efficacité | Oui (selon EN60335-2-69) |
| Etages de filtration de série | 4 |
| Pression acoustique (selon IEC60704-2-1) +/- 0,2 dB(A) | 71,79 dB(A) |
| Matériau | Tête : Acier Epoxy / Cuve : Polypropylène |
| Cuve | Ø305mm |
| Longueur du câble | 10m |
| Champ d'action | 25m |
| Longueur du flexible | 2,4m |
| Diamètre flexible et accessoires | Ø32mm |
| Système NUPLUG | Oui |
| Poignée | Courte standard |
| Kit accessoires inclus | AA18 + 2 sacs HEPAFLO 15L |
| Poids | 11,2kg |
| Dimensions | 400x450x600mm |

Numate

Aspirateur filtration absolue classe H, spécial poussières cancérigènes, chargées d'agents pathogènes (amiante, plomb, silice...)



À usage professionnel.





Bouchon d'étanchéité avec chainette

Crochet de fermeture (x2)

FILTRE PRIMAIRE TRITEX

Ce filtre primaire est composé de 3 couches de nontissé en polypropylène qui lui confèrent d'excellentes qualités de filtration et de résistance à l'étirement.

- Garantit une protection du moteur
- · Résiste à l'humidité
- · Fond en double épaisseur pour plus de filtration.





FILTRE SAC **HEPAFLO**

Un sac HEPAFLO a une efficacité de filtration infiniment supérieure à un sac papier double parois (notamment sur les particules de poussières inférieures à 1 micron) et offre une meilleure qualité de l'air rejeté.

Facile à retirer et installer, sa languette autobloquante vous préserve des nuages de poussières lorsque vous le jetez.





Kit AA18 inclus



Distribué par :

